

Mod. VLC/08

Tapa para fijar el
cartucho contenedor de
tabletas de hipocal

VALAC® / **VALAC®**

Con la **TAPA** se regula
la cantidad de cloro
por agregar al agua:
+ Cloro girar a la der.
- Cloro girar a la izq.

Líneas de nivel de flujo máximo.
Puede fluir caudal menor, aprox.
40-50% del diámetro interior.

Ext. PVC Ø 50 mm

**NO MODIFICAR
EL INTERIOR**

Flechas indican sentido del
curso del agua dentro del
dosificador. **NO MODIFICAR**
interior del dosificador por
donde sale el agua. USAR un
conector estanque VALAC

Int. PVC Ø 40 mm
Se puede reducir el Ø
instalando una
reducción de PVC de:
Ø 40mm x 32mm
Ø 40mm x 25mm
Ø 40mm x 20mm